



HBS-200® ACCELERATOR

ACCÈLÈRE LE PROCESSUS DE SÉCHAGE DE LA COUCHE SUPÉRIEURE DU HBS-200®



DESCRIPTION DU PRODUIT

Spray qui accélère le processus de séchage de la couche supérieure du HBS-200® et qui est résistant à l'eau après 10 minutes. Il convient idéalement lorsque les conditions météorologiques sont difficiles.

DOMAINE D'APPLICATION

À utiliser sur le Caoutchouc Liquide HBS-200® et sur le HBS-200® Rubber Tix.

PROPRIÉTÉS

L'accélérateur n'altère pas les propriétés techniques du Caoutchouc Liquide HBS-200® et du HBS-200® Rubber Tix.

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: À utiliser lorsque la température se situe entre +5 °C et +35 °C.

Protection personnelle: Portez une protection pour les yeux et lavez-vous les mains soigneusement après utilisation.

Outillage: HBS-200® Accelerator en jerrycan de 5 litres peut être vaporisé à l'aide d'un pulvérisateur à pression.

MISE EN OEUVRE

Garantie: 15 m²/ L

Mode d'emploi:

Vaporisez de l'accélérateur sur l'enduit HBS-200®. Le HBS-200® est sec au toucher 2 minutes après avoir appliqué de l'accélérateur, il résiste à la pluie légère après 5 minutes et est complètement imperméable à la pluie et à l'eau après 10 minutes. Veillez à ce que le HBS-200® soit complètement sec avant d'appliquer une nouvelle couche de HBS-200®. Utilisez de l'eau pour nettoyer les outils après utilisation.

Points d'attention: Risques de corrosion : le risque de corrosion du fer et de l'acier non traités est présent. Utilisation sur des surfaces non poreuses: lors de l'utilisation de HBS-200® en combinaison avec Accelerator, nous recommandons d'appliquer plusieurs couches minces (d'environ 1,0 mm) de HBS-200®. Lors de l'application de couches plus épaisses, le durcissement final du revêtement en combinaison avec l'accélérateur HBS-200® peut être considérablement retardé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Couleur après séchage: | Transparent |
| Densité env.: | 1,0 g/cm ³ |
| Température d'application maximale: | 35 °C |
| Température minimale d'application: | 5 °C |
| Valeur du pH env.: | 7 |

TAILLE DU PACK

Vaporisateur de 1 litre, Jerrycan de 5 litres

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 3 ans.

L'emballage fermé correctement doit être conservé dans un endroit sec, frais, à l'abri du gel et bien aéré à une température qui se situe entre +5 °C et +25 °C.

Température minimale de stockage: 5,0000

Température maximale de stockage: 25,0000

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.